


Montažni komplet za fotoelektrične senzorje

O4 MOUNTING BRACKET 500



Območje uporabe

Izvedba

Montaža cilindričnega vpenjala

Mehanski podatki

Teža

[g]

136,5

Vrsta montaže

okrogel profil; (Ø 12 mm)

Materiali

nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Sponka: legirano jeklo

Pribor

V sklopu dobave

cilindrični vijaki: 2 x M5 x 10

Matica: 1 x M5

vijak s čelno kapico: 1 x M5 x 16

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov