


Montažni komplet za senzorje položaja

CLAMP AND BRACKET



Območje uporabe

Izvedba

Montaža cilindričnega vpenjala

Mehanski podatki

Teža

[g]

47

Vrsta montaže

okrogel profil; (Ø 10 mm)

Mere

[mm]

27,3 x 20 x 44,3

Materiali

pritrdilo: legirano jeklo; Sponka: legirano jeklo; vijak: legirano jeklo; Matica: legirano jeklo

Pribor

V sklopu dobave

vijak s čelno kapico: 1 x M4 x 12

Matica: M4

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov