


## Maska z režo

SLIT DIAPHRAGM O6 0,5 X 8 MM



## Območje uporabe

|                 |                                 |     |
|-----------------|---------------------------------|-----|
| Izvedba         | za izvedbe O6E / O6S Kunststoff |     |
| Območje uporabe | [m]                             | 0,8 |

## Območje zaznavanja

|                                         |      |     |
|-----------------------------------------|------|-----|
| Premjer najmanjšega zaznavnega predmeta | [mm] | 0,3 |
|-----------------------------------------|------|-----|

## Mehanski podatki

|           |                               |                   |
|-----------|-------------------------------|-------------------|
| Teža      | [g]                           | 4,5               |
| Mere      | [mm]                          | 33,5 x 12,5 x 2,8 |
| Materiali | nerjavno jeklo (1.4310 / 301) |                   |

## Opombe

|                 |                                                                                         |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Opombe          | Najmanjši premet je mogoče zaznati le, če je maska pritrjena na oddajnik in sprejemnik. |  |
| Embalážna enota | 1 Kosov                                                                                 |  |