


## Adapter za optična vlakna

ADAPTER FOR FIBER OPTICS



## Območje uporabe

Izvedba

za optične vodnike M11

## Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...60

## Mehanski podatki

Teža

[g]

30,9

Celotna dolžina

[mm]

450; (konfekcijsko)

Minimalni upogibni polmer

[mm]

30

Razpored vlaken

Premer jedra

[mm]

1,0

Zunanji premer

[mm]

2,2

Materiali

Adapter: ABS; PPE; POM

Material vlaken

PMMA

Material vlaknaste cevke

PE

## Pribor

Dodatki (izbirno)

Rezilno orodje za optične vodnike, E20600

## Opombe

Embalažna enota

1 Kosov