


E21328



Pritrdilni kotnik

SIDE MOUNT BRACKET OCF



Območje uporabe

Izvedba

za izvedbo OCF

Mehanski podatki

Teža

[g]

14,1

Mere

[mm]

8,5 x 36,6 x 12,4

Materiali

nerjavno jeklo (1.4301 / 304)

Pribor

V sklopu dobave

vijak z vtično glavo: 2 x M3x20, legirano jeklo

vzmetna podložka: 2, legirano jeklo

šestrobe matice: 2 x M3, legirano jeklo

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov