


Adaptrski kabli za kamere z video izhodom

ADAPTER CABLE M12-M16



- 1 zaslon L= 120
2 oskrba z napetostjo L= 250

Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; pozlačeni kontakti
Izvedba	kamera z video izhodom O2M20x
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 60 DC
Zaščitni razred	II
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-45...85
Zaščita	IP 67

Mehanski podatki

Teža [g]	72,4
Namestitveni navoj	M16
Materiali	ohišje: PVC; Tesnilo: EPDM
Material slepe matice	PVC

Opombe


Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 0,6 m, PVC, črn, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26

Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaklep: PVC; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm



Adaptrski kabli za kamere z video izhodom

ADAPTER CABLE M12-M16

Priključek



Barva žil :
BK = črn
GY = sivo
RD = rdeče

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M16, ravno; kodiranje: A; Zaklep: PVC; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm

