


Adaptrski kabli za kamere z video izhodom

CONNECTION CABLE M16 3M



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; pozlačeni kontakti
Izvedba	kamera z video izhodom O2M20x
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 60 DC
Zaščitni razred	II
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-45...85
Zaščita	IP 67

Mehanski podatki

Teža [g]	191,9
Materiali	ohišje: PVC; Tesnilo: EPDM
Material slepe matice	PVC

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 3 m, PVC, črn, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M16, ravno; kodiranje: A; Zaklep: PVC; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm




Adaptrski kabli za kamere z video izhodom

CONNECTION CABLE M16 3M

Električni priključek

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M16, ravno; kodiranje: A; Zaklep: PVC; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm

