


E2M235



Video Switcher

VIDEO SWITCHER/3 PORT



Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	12 DC; ($\pm 1,5V$)
Prenapetostna zaščita	da

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-40...85
Skladiščna temperatura [°C]	-40...125
Vlažnost pri skladiščenju [%]	< 75; (relativna vlaga)
Rok uporabnosti [MON]	24
Zaščita	IP 67

Mehanski podatki

Teža [g]	149
Materiali	ohišje: ABS črn

Pribor

V sklopu dobave	Zaščitne kapice
-----------------	-----------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------




Video Switcher

VIDEO SWITCHER/3 PORT

Električni priključek - vtič

Spojnik: M16; kodiranje: A



MON

1	koaksialno kabelsko jedro video signal
2	koaksialni zaslon video GND
3	ni zasedeno
4	ni zasedeno

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: M16; kodiranje: A



C1...3

1	koaksialno kabelsko jedro video signal
2	koaksialni zaslon video GND
3	U+
4	0 V