


E2M250



MultiViewBox

MULTIVIEWBOX/4 PORT



- 1 INPUT
- 2 OUTPUT
- 3 C4
- 4 C3
- 5 C2
- 6 C1



Značilnosti izdelka

Ločljivost slike [px] 680 x 480

Električni podatki

Obratovalna napetost [V] 10...32 DC

Poraba toka [mA] < 770

Prenapetostna zaščita da

Območje zaznavanja

Ločljivost slike [px] 680 x 480

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -40...85

E2M250



MultiViewBox

MULTIVIEWBOX/4 PORT

Skladiščna temperatura	[°C]	-40...125
Vlažnost pri skladiščenju	[%]	< 75; (relativna vlaga)
Rok uporabnosti	[MON]	24
Zaščita		IP 67; (ISO 20653)

Dovoljenja/preverjanja		
EMC	DIN EN 61000-6-4	industrijsko okolje
	DIN EN 61000-6-2	industrijsko okolje
Odpornost na šoke		50 g
Odpornost proti vibracijam	Frekvenčno območje 24...2000 Hz	
	(15,3 x 9,81 m/s ²)rms	PSD (g ² /Hz)
	0,04...0,1	

Mehanski podatki		
Teža	[g]	1569,5
Materiali		ohišje: nerjavno jeklo (1.4401 / 316)

Pribor	
V sklopu dobave	Zaščitne kapice

Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek - ..C4


Spojnik: 4 x M16; kodiranje: A



1	koaksialno kabelsko jedro video signal
2	koaksialni zaslon video GND
3	U+
4	0 V

Električni priključek - INPUT

Spojnik: 1 x M16; kodiranje: A



1	U+
2	0 V
3	vhod 1
4	vhod 2
5	vhod 3
6	vhod 4
7	ni zasedeno
8	ni zasedeno

Električni priključek - OUTPUT

Spojnik: 1 x M16; kodiranje: A



1	koaksialno kabelsko jedro video signal
2	koaksialni zaslon video GND
3	ni zasedeno
4	ni zasedeno