


E2M252



Vtičnica z možnostjo ožičenja

WIRABLE SOCKET M16 8P



Območje uporabe

Izvedba

Za povezavo MultiViewBox E2M250

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 60 DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-45...85

Zaščita

IP 67

Mehanski podatki

Teža

[g]

36,9

Materiali

ohišje: tlačno litje cinka; Tesnilo: PBT

Material slepe matice

tlačno litje cinka

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

Električni priključek

terminali:

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M16, ravno; Zaklep: tlačno litje cinka