


E2M260



Adaptrski kabli za kamere z video izhodom

ADAPTER CABLE CAM BNC MALE-M16 4P FEMALE



Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	12 DC; ($\pm 1,5V$)
Prenapetostna zaščita	da

Pogoji okolja

Zaščita	IP 67
---------	-------

Mehanski podatki

Teža [g]	58,5
Materiali	pritrnilo: ABS

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Spojnik: 1 x M16; kodiranje: A



1	koaksialno kabelsko jedro video signal
2	koaksialni zaslon video GND
3	U+
4	0 V