


E2D100



Povezovalni kabel USB

ADAPTER CABLE M8 RS485-USB

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Posebna značilnost

Brez halogenov

Električni podatki

Zaščitni razred

III

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

0...60

Zaščita

IP 54

Dovoljenja/preverjanja

EMC

EN 61000-6-1

Mehanski podatki

Materiali

PUR

Material ulitega dela

PUR

Material slepe matice

medenina, ponikljano

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR, Brez halogenov; 4 x 0,25 mm²


Električni priključek - Stecker



Povezovalni kabel USB

ADAPTER CABLE M8 RS485-USB


Priključek



Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x USB, ravno; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano

Spojnik: 1 x M8, kotno; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano



Priključek

