

Operacijska programska oprema za 1D/2D čitalnike kod

USER INTERFACE SOFTWARE O2I



Območje uporabe

Izvedba	Za 1D/2D čitalnike kod
---------	------------------------

Programska oprema/programiranje

Nosilec podatkov	CD-ROM
------------------	--------

Sistemske predpostavke

Vrsta CPU (ali zmogljivejši)	Pentium III
Min. cikel CPU	500 MHz
Min. RAM	128 MB
Min. pomnilnik trdega diska	35 MB
Min. grafična ločljivost	1024 x 768
Mrežna kartica	Ethernet 10 / 100 Mbit
Omrežni protokol	Ethernet TCP/IP

E2I200



Operacijska programska oprema za 1D/2D čitalnike kod

USER INTERFACE SOFTWARE O2I

Mehanski podatki

Teža	[g]	53,2
------	-----	------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------