


E30406



Pretvornik napetosti

VOLTAGE CONVERTER



Električni podatki

Nazivna napetost DC	[V]	9...27
Poraba toka	[mA]	< 500
Zaščitni razred		III
Zaščita pred obratno polarnostjo		da

Izhodi

Zaščita pred kratkim stikom	da
-----------------------------	----

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...70
Zaščita		IP 40

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 15 kV AD
	EN 61000-4-3 HF sevano	30 V/m (80...1000 MHz)
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV spenjalne klešče
	EN 61000-4-6 VF prevoden	10 V (0,15...80 MHz)

Mehanski podatki

Teža	[g]	151
Materiali		PBT-GF20
Tesnilni material		FKM

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - vtičnica

Kabel: 1 m, PUR

Spojnik: 1 x M12; Oblikovano telo: TPU, oranžno; Zaklep: medenina, ponikljano; Tesnilo: FKM

E30406




Pretvornik napetosti

VOLTAGE CONVERTER

Električni priključek

Priključek



Električni priključek - vtič

Kabel: 1 m, PUR

Spojnik: 1 x M12; Oblikovano telo: TPU, oranžno; Zaklep: medenina, ponikljano; Tesnilo: FKM