




Varilni adapter za procesne senzorje

WELDING ADAPT D6 HYGIENIC



- 1 vpenjalni vijak
- 2 vpenjalni obroč
- 3 Privarilna objemka

EC 1935/2004 

Območje uporabe	
Izvedba	za temperaturne senzorje Ø 6 mm
Montaža	Vpenjalno privijalo
Tlačna trdnost [bar]	10
Pogoji okolja	
Temperatura okolice [°C]	-10...150
Dovoljenja/preverjanja	
Direktiva o tlačni opremi	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec.
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.
Mehanski podatki	
Teža [g]	56,1
Materiali	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); vpenjalni obroč: PEEK
Pritezni vrtilni moment [Nm]	< 10
Povezava senzorja	Ø 6 mm
Procesni priključek	Privarjeni adapter Ø 25 mm
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov