


## Navojni adapter za senzorje procesa

ADAPT TN/G1/2/VA/O-RG



- 1 Tesnilo  
2 O-obroč

## Območje uporabe

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Uporaba              | za industrijsko uporabo |
| Mediji               | tekočine in plini       |
| Tlačna trdnost [bar] | 300                     |

## Dovoljenja/preverjanja

|                           |                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Direktiva o tlačni opremi | Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavalec. |
| Varnostna navodila        | Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.              |

## Mehanski podatki

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Teža [g]               | 61,5                              |
| Materiali              | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)    |
| Povezava senzorja      | M18 x 1,5 notranji navoj          |
| Procesni priključek    | povezava z navojem G 1/2          |
| Globina vstavitve [mm] | 21; (Merilna tipala SID, SFD, TN) |

## Pribor

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| V sklopu dobave | O-obroč: 1, FKM  |
|                 | O-obroč: 1, EPDM |
|                 | Tesnilo: 1, FKM  |

## Opombe

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Embalažna enota | 1 Kosov |
|-----------------|---------|