


E30436



Zagonski kabel z vtičem ventila

PLUG M12 - DIN VALVE FORM A



Območje uporabe

Posebna značilnost

brez silikona; Brez halogenov

Brez silikona

da

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 50 AC / < 60 DC

Maks. tokovna obremenitev,
skupna

[A]

4

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...85

Zaščita

IP 65

Mehanski podatki

Teža

[g]

66,7

Material ulitega dela

TPU

Material slepe matice

medenina, ponikljano

Tesnilni material

FKM

Opombe

Embalažna enota


1 Kosov

Zagonski kabel z vtičem ventila

PLUG M12 - DIN VALVE FORM A

Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x ventil tipa A DIN, ravno; Oblikovano telo: TPU, črn; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm



Električni priključek

Kabel: 0,4 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 5,5 mm; 5 x 0,50 mm²

Priključek



Barva žil :
 BK = črn
 BN = rjavo
 BU = modro
 GN/YE = zelena/rumena

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, črn; Zaklep: medenina, ponikljano; Tesnilo: FKM; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm

