


Tesnilo

SEAL RING EPDM G1/4



KTW/W270 Reg31

Območje uporabe

Izvedba

za enote s procesno povezavo G ¼ A

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-40...130

Dovoljenja/preverjanja

Standardni

DIN 3869

Mehanski podatki

Teža

[g]

3,2

Notranji premer

[mm]

11,6

Zunanji premer

[mm]

16,5

Materiali

EPDM

Opombe

Embalažna enota

10 Kosov