


Spojnik ventila z možnostjo ožičenja

VALVE PLUG TYPE A



1 Tesnilo



Območje uporabe

Posebna značilnost

brez silikona

Brez silikona

da

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 45 AC / < 70 DC

Zaščitni razred

III

Maks. tokovna obremenitev,
skupna

[A]

10

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-40...125

Zaščita

IP 67

Mehanski podatki

Teža

[g]

32,3

Mere

[mm]

41 x 27 x 30

Materiali

PA; FKM

Material ulitega dela

PA

Opombe

Embalážna enota

1 Kosov

E30447




Spojnik ventila z možnostjo ožičenja


VALVE PLUG TYPE A

Električni priključek

terminali: ...1,5 mm²; Kabelski tulec: Ø 6...8 mm



Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x vtič ventila tipa A DIN, kotno; Oblikovano telo: PA