


Tesnilo

SEAL RING EPDM G1/2



Območje uporabe

Izvedba

za enote s procesno povezavo G ½

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-40...130

Dovoljenja/preverjanja

Standardni

DIN EN ISO 1179-2

Mehanski podatki

Teža

[g]

4,05

Notranji premer

[mm]

18,5

Zunanji premer

[mm]

23,9

Materiali

EPDM

Opombe

Embalažna enota

10 Kosov