


Pokrov filtra za tlačne senzorje

HOSE BARB COVER FILTER SYSTEM



- 1 Povezava senzorja
- 2 vtični spojnik vrtljivo
- 3 spojnik z vgrajeno diafragmo za prezračevanje
- 4 vtični spojnik z vgrajeno diafragmo za prezračevanje in s pnevmatsko cevko

Mehanski podatki

Teža	[g]	44,4
Materiali	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); nerjavno jeklo (1.4301 / 304); nerjavno jeklo (1.4307/304L); FKM; PE; PTFE; PU	
Pritezni vrtilni moment	[Nm]	2,5...3,5; (priporočeni zatezni moment)

Pribor

V sklopu dobave	Pokrov filtra, vključno s prezračevalno diafragmo in z O-obročem
	gumijasta cev: 0,5 m, Polyurethan

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------