


Tesnilo

SEAL RING ISO1179-2 G1/2 FKM



Območje uporabe

Izvedba

za enote s procesno povezavo G ½

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-15...200

Dovoljenja/preverjanja

Standardni

DIN EN ISO 1179-2

Mehanski podatki

Teža

[g]

3,4

Notranji premer

[mm]

18,5

Zunanji premer

[mm]

23,9

Materiali

FKM

Opombe

Embalažna enota

5 Kosov