


Tesnilo

SEAL RING FKM G1



Območje uporabe

Izvedba

za enote s procesno povezavo G 1

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-15...200

Dovoljenja/preverjanja

Standardni

DIN EN ISO 1179-2

Mehanski podatki

Teža

[g]

6,1

Notranji premer

[mm]

29,7

Zunanji premer

[mm]

35,7

Materiali

FKM

Opombe

Embalažna enota

5 Kosov