


## Privijalo z navojnim obročem

PROGRESSIVE RG FITTING D8/G1/2

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



## Območje uporabe

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Montaža              | privijalo z navojnim obročem |
| Tlačna trdnost [bar] | 50                           |

## Dovoljenja/preverjanja

|                           |                                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Direktiva o tlačni opremi | Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavac. |
| Varnostna navodila        | Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.            |

## Mehanski podatki

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Teža [g]            | 0,091                         |
| Materiali           | nerjavno jeklo (1.4571/316Ti) |
| Povezava senzorja   | Ø 8 mm                        |
| Procesni priključek | povezava z navojem            |

## Opombe

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Embalažna enota | 1 Kosov |
|-----------------|---------|