


Gumb za priučitev za tlačne senzorje

TEACHT BOTTON F EPS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
----------------------	-----	------------

Pogoji okolja

Zaščita	IP 40
---------	-------

Mehanski podatki

Materiali	nerjavno jeklo (1.4305 / 303); PA; PMMA
-----------	---

Opombe

Opombe	n.c. = ni zasedeno
Embalažna enota	1 Kosov

E30051




Gumb za priučitev za tlačne senzorje

TEACHT BOTTON F EPS

Električni priključek

Kabel: 0,9 m, PUR

Priključek



BN =
BU =

Barva žil :
rjavo
modro