


Procesni adapter Varivent

ADAPT IFM-VARIV D=68 O-RG

stara serija izdelkov

Alternativni izdelki: E33222 ali E33229

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



- 1 Aseptoflex navoj
2 tesnila

Območje uporabe

Montaža	z O-obročem
Tlačna trdnost [bar]	25

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opremi	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec.
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.

Mehanski podatki

Teža [g]	490
Vrsta montaže	z O-obročem
Materiali	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); O-obroč: EPDM
Povezava senzorja	Aseptoflex
Procesni priključek	Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov	0,4 / 4

Pribor

Dodatki (izbirno)	O-obroči: 5, EPDM, E30054 O-obroči: 5, FPM (Viton), E30053
-------------------	---

Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------