


Navojni adapter za senzorje procesa

ADAPT G1 / G1/2 A DIN EN 837-3



ACS Reg31

Območje uporabe		
Tlačna trdnost	[bar]	100
Dovoljenja/preverjanja		
Direktiva o tlačni opremi	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec.	
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.	
Mehanski podatki		
Teža	[g]	192
Materiali	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)	
Povezava senzorja	G 1 Aseptoflex Vario	
Procesni priključek	povezava z navojem G 1/2	
Pribor		
V sklopu dobave	O-obroči: 1 x 24 x 2, skladno z EPDM, FDA	
Dodatki (izbirno)	O-obroč: 1 x 24 x 2, skladno s FKM, FDA, E30123	
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	