


Spojni spojnik za procesne senzorje

G 1/2" COMPRESSION FITTING



- 1 vpenjalni vijak
2 vpenjalni obroč
3 navojni adapter

EC 1935/2004 EHEDG Tested 

Območje uporabe

Uporaba	področje higiene
Montaža	Vpenjalno privijalo
Priporočeni mediji	pastozni mediji in mediji z vsebnostjo trdnih snovi
Tlačna trdnost [bar]	10
Brez medprostora	da

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-10...150
--------------------------	-----------

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opremi	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljaavec.
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.

Mehanski podatki

Teža [g]	102,8
Materiali	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); vpenjalni obroč: PEEK
Pritezni vrtilni moment [Nm]	< 10
Povezava senzorja	Ø 6 mm
Procesni priključek	povezava z navojem G 1/2 tesnilni stožec

E30144



Spojni spojnik za procesne senzorje

G 1/2" COMPRESSION FITTING

Značilnosti površine Ra/Rz
zmočenih delov

Ra: < 0,8

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov