


Varilni adapter za procesne senzorje

ADAPT M12-WELDING SHOULDER ACCESSORY



1 Tesnilni rob

EC 1935/2004 

Območje uporabe

Temperatura medija	[°C]	< 250
Tlačna trdnost	[bar]	50

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opremi	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavac.
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.

Mehanski podatki

Teža	[g]	36,2
Materiali	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)	
Pritezni vrtilni moment	[Nm]	5...20
Povezava senzorja	M12 x 1,5 tesnilni stožec	
Procesni priključek	Privarjeni adapter Ø 25 mm	

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------