




Procesni adapter s tremi sponkami

ADAPT G1/2-CLAMP DIN32676/1



CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Območje uporabe

Tlačna trdnost [bar]	25
MAWP (za uporabo skladno s CRN) [bar]	25

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opremi	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec.
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.

Mehanski podatki

Teža [g]	204,5
Materiali	nerjavno jeklo (1.4435 / 316L)
Povezava senzorja	G 1/2 tesnilni stožec
Procesni priključek	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov	0,4 / 4

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------