




Navojni adapter za senzorje procesa

ADAPT G1/2-ASEPTOFLEX



- 1 Aseptoflex navoj
- 2 tesnilna površina Aseptoflex adapter
- 3 Dichtkante senzor



EC 1935/2004 FCM FDA

Območje uporabe

Tlačna trdnost	[bar]	50
----------------	-------	----

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opremi	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavlec.
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.

Mehanski podatki

Teža	[g]	187
Materiali		nerjavno jeklo (1.4435 / 316L)
Povezava senzorja		G 1/2 tesnilni stožec
Procesni priključek		povezava z navojem Aseptoflex
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov		0,4 / 4

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------