


Procesni adapter s tremi sponkami

ADAPT G1/2 - 3A/DN38



- 1 Adapter
- 2 Tesnilo
- 3 Odprtina za puščanje
- 4 Tesnilni rob



EC 1935/2004 FDA

Območje uporabe

Tlačna trdnost	[bar]	25
----------------	-------	----

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opremi	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec.
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.

Mehanski podatki

Teža	[g]	142,5
Materiali		nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Povezava senzorja		G 1/2 tesnilni stožec
Procesni priključek		Clamp DN38 (1,5")
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov		< 0,8 / 8
Tesnjenje		od kovine do PEEK
Higienična oprema razreda skladno z DIN 11866		H3

Pribor

V sklopu dobave	O-obroč: 1, EPDM
-----------------	------------------

E33405



Procesni adapter s tremi sponkami

ADAPT G1/2 - 3A/DN38

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------