


Napeljava procesne adapterske cevi DIN 11864

ADAPT DIN 11864-1-BS-A/DN40/G1/2

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



1 Utor za O-tesnilo DIN 11864-R-40x5

EHEDG Tested 

Območje uporabe

Izvedba	za cevi DN 40 (DIN 11866, Reihe A)
Tlačna trdnost [bar]	40

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opremi	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec.
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.
Standardni	DIN 11864-BS-A-41x1,5-1.4435-H3

Mehanski podatki

Teža [g]	399
Materiali	nerjavno jeklo (1.4435 / 316L)
Povezava senzorja	G 1/2 tesnilni stožec
Procesni priključek	cevno privijalo DN40 DIN 11864-1-A-BS
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov	0,4 / 4
Higienična oprema razreda skladno z DIN 11866	H3

E33408



Napeljava procesne adapterske cevi DIN 11864

ADAPT DIN 11864-1-BS-A/DN40/G1/2

Pribor

V sklopu dobave

O-obroč:, FKM

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov