




Procesni adapter za cevni spojnik SMS

ADAPT G1/2-SMS DN25

EC 1935/2004 EHEDG Tested **FCM** **FDA**

Območje uporabe

Tlačna trdnost	[bar]	40
----------------	-------	----

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opremi	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavac.
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.

Mehanski podatki

Teža	[g]	175
Materiali	nerjavno jeklo (1.4435 / 316L)	
Povezava senzorja	G 1/2 tesnilni stožec	
Procesni priključek	pribor za SMS cevi DN25	
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov	0,4 / 4	

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------