


Procesni adapter s tremi sponkami

ADAPT G1-CLAMP ISO2852/1-1.5



1: Odprtina za puščanje



EC 1935/2004 FDA

Območje uporabe

Izvedba	z odprtino za puščanje
Tlačna trdnost [bar]	100

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opremi	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec.
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.

Mehanski podatki

Teža [g]	156,5
Material v stiku z medijem	nerjavno jeklo (1.4435 / 316L) ; značilnosti površine : Ra<0,4 / Rz 4
Povezava senzorja	G 1 tesnilni stožec
Procesni priključek	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Tesnjenje	Tesnilo
Higienična oprema razreda skladno z DIN 11866	H4

Pribor

V sklopu dobave	O-obroč: 26 x 3, skladno z EPDM, FDA, E30438
	O-obroč: 26 x 3, skladno s FKM, FDA, E30437

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------