


Procesni adapter za higienični cevni spojnik

ADAPT G1-DIN11851/DN40 (1.5)



EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Območje uporabe

Tlačna trdnost	[bar]	40
----------------	-------	----

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opremi	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec.
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.

Mehanski podatki

Teža	[g]	283,5
Material v stiku z medijem	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) ; značilnosti površine : Ra<0,4 / Rz 4	
Povezava senzorja	G 1 tesnilni stožec	
Procesni priključek	Cevni vijačni priključek DN40 (1,5") DIN 11851	

Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------