


Procesni adapter Varivent

ADAPT IFM-VARIV D=68(DN40-125)



EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Območje uporabe

Tlačna trdnost	[bar]	25
----------------	-------	----

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opremi	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavac.
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.

Mehanski podatki

Teža	[g]	649
Material v stiku z medijem	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) ; značilnosti površine : Ra<0,4 / Rz 4	
Povezava senzorja	G 1 tesnilni stožec	
Procesni priključek	Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm	
Higienična oprema razreda skladno z DIN 11866	H4	

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------