




Procesni adapter s tremi sponkami

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 2"



1 Tesnilni rob

CRN EC 1935/2004 FCM FDA

Območje uporabe

Tlačna trdnost [bar]	16
MAWP (za uporabo skladno s CRN) [bar]	16

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opremi	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavalec.
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.

Mehanski podatki

Teža [g]	231
Material v stiku z medijem	nerjavno jeklo (1.4435 / 316L) ; značilnosti površine : Ra<0,4 / Rz 4
Povezava senzorja	G 1 notranji navoj Aseptoflex Vario
Procesni priključek	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Tesnjenje	od kovine do kovine
Higienična oprema razreda skladno z DIN 11866	H4

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------