


## Procesni adapter Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP F (D=50)



1 Tesnilni rob

EC 1935/2004 FCM 

## Območje uporabe

Tlačna trdnost [bar] 25

## Dovoljenja/preverjanja

|                           |                                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Direktiva o tlačni opremi | Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec. |
| Varnostna navodila        | Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.            |

## Mehanski podatki

|                                               |                                                                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Teža [g]                                      | 230                                                                   |
| Material v stiku z medijem                    | nerjavno jeklo (1.4435 / 316L) ; značilnosti površine : Ra<0,4 / Rz 4 |
| Povezava senzorja                             | G 1 notranji navoj Aseptoflex Vario                                   |
| Procesni priključek                           | Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mm                                   |
| Tesnjenje                                     | od kovine do kovine                                                   |
| Higienična oprema razreda skladno z DIN 11866 | H4                                                                    |

## Opombe

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Embalažna enota | 1 Kosov |
|-----------------|---------|