


Procesni adapter za cevni spojnik SMS

ADAPT IFM-SMS DN50/2"



1 Tesnilni rob

EC 1935/2004 FCM 

Območje uporabe

Tlačna trdnost	[bar]	25
----------------	-------	----

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opremi	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec.
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.

Mehanski podatki

Teža	[g]	267
Material v stiku z medijem	nerjavno jeklo (1.4435 / 316L) ; značilnosti površine : Ra<0,4 / Rz 4	
Povezava senzorja	G 1 notranji navoj Aseptoflex Vario	
Procesni priključek	pribor za SMS cevi DN50 (2")	
Tesnjenje	od kovine do kovine	
Higienična oprema razreda skladno z DIN 11866	H4	

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------