


Procesni adapter s tremi sponkami

ADAPT G3/4-CLAMP ISO2852/1-1.5

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E33201 ali E33401

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Tlačna trdnost	[bar]	16
----------------	-------	----

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opremi	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavlec.
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.

Mehanski podatki

Teža	[g]	165,5
Material v stiku z medijem	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) ; značilnosti površine : Ra<0,4 / Rz 4	
Povezava senzorja	G 3/4	
Procesni priključek	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)	
Higienična oprema razreda skladno z DIN 11866	H4	

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------