


Procesni adapter s tremi sponkami

ADAPT G3/4-CLAMP ISO2852/2

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Tlačna trdnost	[bar]	16
----------------	-------	----

Mehanski podatki

Teža	[g]	275,8
Materiali		nerjavno jeklo (1.4435 / 316L)
Povezava senzorja		G 3/4
Procesni priključek		Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov		0,4 / 4

Opombe

Embalažna enota		1 Kosov
-----------------	--	---------