


Procesni adapter za higienični cevni spojnik

ADAPT G3/4-DIN11851/DN25 (1)

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Tlačna trdnost	[bar]	40
----------------	-------	----

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opremi	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljaavec.
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.

Mehanski podatki

Teža	[g]	146,5
Material v stiku z medijem	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) ; značilnosti površine : Ra<0,4 / Rz 4	
Povezava senzorja	G 3/4	
Procesni priključek	Cevni vijačni priključek DN25 (1") DIN 11851	

Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------