



Procesni adapter s tremi sponkami


ADA IFM-CLAMP ISO2852/1-1.5

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E33701

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

Alternativni izdelek zahteva uporabo novega senzorja z zunanjim navojem Aseptoflex Vario



- 1 Aseptoflex navoj
2 Aseptoflex tesnilni rob

EC 1935/2004 FCM FDA

Območje uporabe

Tlačna trdnost	[bar]	16
----------------	-------	----

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opremi	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec.
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.

Mehanski podatki

Teža	[g]	127
Materiali	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)	
Povezava senzorja	Aseptoflex	
Procesni priključek	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)	
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov	0,4 / 4	

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------