


Procesni adapter s tremi sponkami

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852/3

stara serija izdelkov



- 1 Aseptoflex navoj
2 Aseptoflex tesnilni rob

EC 1935/2004

Območje uporabe

Tlačna trdnost	[bar]	10
----------------	-------	----

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opremi	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavlec.
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.

Mehanski podatki

Teža	[g]	554,4
Materiali	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)	
Povezava senzorja	Aseptoflex	
Procesni priključek	Clamp DN65 (3") DIN 32676 (ISO 2852)	
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov	0,4 / 4	
Higienična oprema razreda skladno z DIN 11866	H4	

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------