



Procesni adapter s tremi sponkami


AD IFM-CLAMP ISO2852/1-1.5 ORG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E33201

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

Alternativni izdelek zahteva uporabo novega senzorja z zunanjim navojem Aseptoflex Vario



- 1 Aseptoflex navoj
2 O-obroč 24 x 2 FPM 80SH



EC 1935/2004 FDA

Območje uporabe

Montaža	z O-obročem
Tlačna trdnost [bar]	16

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opremi	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec.
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.

Mehanski podatki

Teža [g]	129,5
Vrsta montaže	z O-obročem
Materiali	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); O-obroč: EPDM
Povezava senzorja	Aseptoflex
Procesni priključek	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov	0,4 / 4
Higienična oprema razreda skladno z DIN 11866	H4

Pribor

Dodatki (izbirno)	O-obroči: 5, EPDM, E30054 O-obroči: 5, FPM (Viton), E30053
-------------------	---

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------