


Procesni adapter za higienični cevni spojnik

ADAPT IFM-DIN11851/DN65(2.5)

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelek zahteva uporabo novega senzorja z zunanjim navojem Aseptoflex Vario



- 1 Aseptoflex navoj
2 Aseptoflex tesnilni rob

EC 1935/2004 FCM

Območje uporabe

Tlačna trdnost	[bar]	25
----------------	-------	----

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opremi	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavac.
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.

Mehanski podatki

Teža	[g]	581
Materiali		nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Povezava senzorja		Aseptoflex
Procesni priključek		Cevni vijačni priključek DN65 (2,5") DIN 11851
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov		0,4 / 4
Higienična oprema razreda skladno z DIN 11866		H4

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------