



Procesni adapter Varivent


ADA IFM-VARIV D=68(DN40-125)

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E33722

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

Alternativni izdelek zahteva uporabo novega senzorja z zunanjim navojem Aseptoflex Vario



- 1 Aseptoflex navoj
2 Aseptoflex tesnilni rob

EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Območje uporabe

Tlačna trdnost	[bar]	25
----------------	-------	----

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opremi	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavac.
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.

Mehanski podatki

Teža	[g]	475,5
Materiali	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)	
Povezava senzorja	Aseptoflex	
Procesni priključek	Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm	
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov	0,4 / 4	
Higienična oprema razreda skladno z DIN 11866	H4	

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------