

Procesni adapter za cevni spojnik SMS


ADAPT IFM-SMS DN40 (1.5)

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E33731

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

Alternativni izdelek zahteva uporabo novega senzorja z zunanjim navojem Aseptoflex Vario



- 1 Aseptoflex navoj
2 Aseptoflex tesnilni rob

EC 1935/2004 FCM 

Območje uporabe

Tlačna trdnost [bar] 40

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opremi

Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavac.

Varnostna navodila

Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.

Mehanski podatki

Teža [g] 167,5

Materiali

nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)

Povezava senzorja

Aseptoflex

Procesni priključek

pribor za SMS cevi DN40 (1,5")

Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov

0,4 / 4

Higienična oprema razreda skladno z DIN 11866

H4

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov