


Montažni adapter za procesne senzorje

ADAPT IFM-BREWERY D=48

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



- 1 Aseptoflex navoj
2 Aseptoflex tesnilni rob

Območje uporabe

Tlačna trdnost	[bar]	10
----------------	-------	----

Mehanski podatki

Materiali	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Povezava senzorja	Aseptoflex
Procesni priključek	Prirobnica
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov	0,4 / 4
Higienična oprema razreda skladno z DIN 11866	H4

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------